

Lutron® fan control selection guide


Featuring Maestro® fan controls



Lutron® fan controls help you transform the room around you and create a whole new level of comfort.

Featuring Maestro® fan/light control

As you enter the room Maestro controls allow you to change fan speeds and adjust light level... eliminate inconvenient pull chains while enhancing your control options.



Full range dimming adjust your lights for any application

One-touch control recall your favorite fan speed and light level


7 quiet fan speeds fine-tune your room temperature

LEDs indicate fan speed and light level

Installs easily with virtually all existing wiring.



replace switch with Maestro fan/light control



add canopy module to fan

Maestro fan/light controls coordinate with the entire family of Maestro dimmers, switches and accessories.

Lutron® fan control selection guide

Lutron wall-mounted fan controls provide convenient, attractive control as you enter the room – no more fumbling for a fan cord or pull chain.

	Maestro®						Diva®	Lyneo® Lx	Skylark®	Ariadni®					Glyder®	Rotary	Nova T [☆]			Nova®					
	MIR-LFQ	MIR-FQ4FM	MA-LFQ	MA-FQ4FM	MA-L3T251	MA-T51	DVFSQ-F	LXFSQ-F	S2-LFSQ	S2-LF	SFSQ-LF	SFSQ-F	SFS-5E	AY2-LFSQ	AYFSQ-F	GFS-FE	FSQ-2F	FS-5F	FS-5E	NTFSQ	NTFS-6E	NTFS-12E	NFS-6E	NFS-12E	
1 What type of fan are you controlling?																									
• ceiling fan only	—	yes	—	yes	—	—	yes	yes	—	yes	—	yes	yes	—	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
• ceiling fan with switched light	yes	—	yes	—	—	—	—	—	yes*	—	yes*	—	—	yes*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
• ventilation/exhaust fan	—	—	—	—	—	yes	—	—	—	yes	—	—	yes	—	—	yes	—	yes	yes	—	yes	yes	yes	yes	
• ventilation/exhaust fan with light	—	—	—	—	yes°	—	—	—	—	yes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2 What type of control do you prefer?																									
• quiet control – # of fan speeds	7	7	7	7	—	—	3	3	3	—	3	3	—	3	3	—	3	—	—	3	—	—	—	—	
• fully variable control	—	—	—	—	—	—	—	—	—	yes	—	—	yes	—	—	yes	—	yes	yes	—	yes	yes	yes	yes	
• with remote control	yes	yes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
• countdown timer switch	—	—	—	—	yes	yes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
• with dimmer for lights	yes	—	yes	—	yes	—	—	—	yes	yes	—	—	—	yes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
• with switch for lights	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	yes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3 How many control locations do you require?																									
• one location (single pole)	MIR-LFQTHW-	MIR-FQ4FM-	MA-LFQHW-	MA-FQ4FM-	MA-L3T251-	MA-T51-	DVFSQ-F-	LXFSQ-F-	S2-LFSQ-	S2-LF-	SFSQ-LF-	SFSQ-F-	SF-5E-	AY2-LFSQ-	AYFSQ-F-	GFS-5E-	FSQ-2F-	FS-5F-	FS-5E-	NTFSQ-	NTFS-6E-	NTFS-12E-	NFS-6E-	NFS-12E-	
• multiple locations (3-way or multi-location) companion control (for 3-way or multi-loc.)	MIR-LFQMT* MA-ALFQ35-	MIR-FQ4FM* MA-AFQ4-	MA-LFQM* MA-ALFQ35-	MA-FQ4FM* MA-AFQ4-	—	MA-T51MN- MA-AS-	DVFSQ-F- CA-3PSH-	LXFSQ-F- LX-3PSL-	—	—	—	—	—	—	AYFSQ-F- (3-way switch)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4 Maximum capacity fan amps / light watts	1.0 300	4.0 —	1.0 300	4.0 —	2.5 300	3.0 600	1.5 —	1.5 —	1.5 300	2.5 300	1.5 360	1.5 —	5.0 —	1.5 300	1.5 —	5.0 —	1.5 —	5.0 —	5.0 —	1.5 —	6.0 —	12.0 —	6.0 —	12.0 —	

° requires separate wires at the wall control for fan and light
 † all Maestro multi-location controls require a companion control (included in "kits")
 * use up to two companion controls with one Maestro multi-location fan control




Guía para la selección de controles de ventiladores Lutron®

Con controles de ventiladores Maestro®



Con control de luz/ventilador Maestro®



La atenuación de rango completo ajusta sus luces para cualquier aplicación

El control de un toque regresa a su velocidad del ventilador y nivel de luz favoritos


Las 7 velocidades silenciosas del ventilador regulan la atmósfera de su habitación

Los LEDs indican la velocidad del ventilador y el nivel de luz

Se instala fácilmente con prácticamente todo el cableado existente.



reemplace el interruptor con el control de luz y ventilador Maestro



añada el módulo de dosel al ventilador

Los controles de luz y ventilador Maestro combinan con toda la familia de atenuadores, interruptores y accesorios Maestro.

Lutron® guía para la selección de controles de ventiladores

Los controles de ventiladores de pared de Lutron brindan un control conveniente y atractivo al entrar en la habitación – no tendrá que rebuscar el cable del ventilador o el cordón para encendido.

	Maestro®						Diva®	Lyneo® Lx	Skylark®	Ariadni®					Glyder®	Rotary	Nova T [☆] ®			Nova®					
	MIR-LFQ	MIR-FQ4FM	MA-LFQ	MA-FQ4FM	MA-L3T251	MA-T51	DVFSQ-F	LXFSQ-F	S2-LFSQ	S2-LF	SFSQ-LF	SFSQ-F	SFS-5E	AY2-LFSQ	AYFSQ-F	GFS-FE	FSQ-2F	FS-5F	FS-5E	NTFSQ	NTFS-6E	NTFS-12E	NFS-6E	NFS-12E	
1 ¿Qué tipo de ventilador va a controlar?																									
• ventilador de techo solamente	—	sí	—	sí	—	—	sí	sí	—	sí	—	sí	sí	—	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
• ventilador de techo con luz controlada por interruptor	sí	—	sí	—	—	—	—	—	sí*	—	sí*	—	—	sí*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
• ventilador extractor/de ventilación	—	—	—	—	—	sí	—	—	—	sí	—	—	sí	—	—	sí	—	sí	sí	—	sí	sí	sí	sí	sí
• ventilador extractor/de ventilación con luz	—	—	—	—	sí†	—	—	—	—	sí	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 ¿Qué tipo de control prefiere?																									
• control silencioso – # de velocidades	7	7	7	7	—	—	3	3	3	—	3	3	—	3	3	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—
• control completamente variable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	sí	—	—	sí	—	—	sí	—	sí	sí	—	sí	sí	sí	sí	sí
• con control remoto	sí	sí	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
• interruptor con temporizador de conteo regresivo	—	—	—	—	sí	sí	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
• con atenuador para las luces	sí	—	sí	—	sí	—	—	—	sí	sí	—	—	—	sí	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
• con interruptor para las luces	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	sí	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 ¿Cuántas ubicaciones de control necesita?																									
• ubicación única (unipolar)	MIR-LFQTHW-	MIR-FQ4FM-	MA-LFQHW-	MA-FQ4FM-	MA-L3T251-	MA-T51-	DVFSQ-F-	LXFSQ-F-	S2-LFSQ-	S2-LF-	SFSQ-LF-	SFSQ-F-	SF-5E-	AY2-LFSQ-	AYFSQ-F-	GFS-5E-	FSQ-2F-	FS-5F-	FS-5E-	NTFSQ-	NTFS-6E-	NTFS-12E-	NFS-6E-	NFS-12E-	
• ubicaciones múltiples (3 vías o múltiple)	MIR-LFQMT* MA-ALFQ35-	MIR-FQ4FM* MA-AFQ4-	MA-LFQM* MA-ALFQ35-	MA-FQ4FM* MA-AFQ4-	—	MA-T51MN- MA-AS-	DVFSQ-F- CA-3PSH-	LXFSQ-F- LX-3PSL-	—	—	—	—	—	—	AYFSQ-F- (Interruptor de 3 vías)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Maximum capacity amperaje del ventilador/wataje de las luces	1.0 300	4.0 —	1.0 300	4.0 —	2.5 300	3.0 600	1.5 —	1.5 —	1.5 300	2.5 300	1.5 360	1.5 —	5.0 —	1.5 300	1.5 —	5.0 —	1.5 —	5.0 —	5.0 —	1.5 —	6.0 —	12.0 —	6.0 —	12.0 —	

* requiere alambres separados en el control de pared para el ventilador y la luz

† todos los controles de ubicación múltiple Maestro requieren un control complementario (se incluye en los "juegos")

* use hasta dos controles compañero con un control para ventilador de ubicación múltiple Maestro